

# ZEPHYROS


Una ampia gamma di finiture e profili tra cui scegliere il tuo box doccia.



1



2



3

4



5

6

- 1 Carrelli di scorrimento su cuscinetti a sfere con regolazione eccentrica. 2 Maniglia in metallo cromato.  
3 Vetro finitura Niva. 4 Vetro finitura Fumé. 5 Profilo finitura Brossé. 6 Profilo finitura nero opaco.

## TRATTAMENTI



**TRATTAMENTO ANTIGOCCIA**  
Cristalli sempre brillanti, facili da pulire.  
Impedisce la formazione del calcare e  
dei batteri.  
**Solo su vetri trasparenti.**



**FINITURA CROMO PVD**  
Ciclo di produzione integrata a zero emissioni, 100%  
ecologico. Anticalcare, resistente all'azione batterica,  
ecologica brillantezza resistente nel tempo.



# ZEPHYROS 2P



195 cm



6 mm




6 cm



p. 165

## PORTA DOCCIA, APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA

Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali ZEPHYROS F




| Misure                         |    |         | Codice         | Scelta Vetro                        |                       |      |      | Scelta Profilo / Prezzo |        |       |        |      |
|--------------------------------|----|---------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|------|------|-------------------------|--------|-------|--------|------|
| Misura effettiva d'ingombro    |    | Entrata |                | 1                                   | 68                    | 11   | 54   | A                       | B      | K     | X      | H    |
| A                              | F  | *       |                | Trasparente                         | Serigrafia Zephyros 1 | Niva | Fumé | Bianco                  | Silver | Cromo | Brossé | Nero |
| 96 ↔ 102                       | 49 | 37      | ZEPHYR 2P 96-  |                                     |                       |      |      |                         |        |       |        |      |
| 114 ↔ 120                      | 53 | 46      | ZEPHYR 2P 114- |                                     |                       |      |      |                         |        |       |        |      |
| 116 ↔ 122                      | 54 | 47      | ZEPHYR 2P 116- |                                     |                       |      |      |                         |        |       |        |      |
| 126 ↔ 132                      | 59 | 52      | ZEPHYR 2P 126- |                                     |                       |      |      |                         |        |       |        |      |
| 136 ↔ 142                      | 64 | 57      | ZEPHYR 2P 136- |                                     |                       |      |      |                         |        |       |        |      |
| 146 ↔ 152                      | 69 | 62      | ZEPHYR 2P 146- |                                     |                       |      |      |                         |        |       |        |      |
| 156 ↔ 162                      | 74 | 67      | ZEPHYR 2P 156- |                                     |                       |      |      |                         |        |       |        |      |
| 166 ↔ 172                      | 79 | 72      | ZEPHYR 2P 166- |                                     |                       |      |      |                         |        |       |        |      |
| H 160 ↓ 200 L 96 ↔ 166 SPECIAL |    |         | ZEPHYR 2P SP   |                                     |                       |      |      |                         |        |       |        |      |
| ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:   |    |         |                | ZEPHYR2P96-1A = ZEPHYR2P96- + 1 + A |                       |      |      |                         |        |       |        |      |

• Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.

## DATI TECNICI

### VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)



trasparente  
COD. 1




niva  
COD. 11



fumé  
COD. 54

### SERIGRAFIA



zephyros 1  
COD. 68

### MANIGLIA



maniglia in metallo  
cromato  
**interasse 140mm**

Per informazioni altre  
maniglie vedi pag. 318

### FINITURA PROFILI



bianco  
COD. A



silver  
COD. B



cromo  
COD. K



brossé  
COD. X



nero  
COD. H

### OPTIONAL



#### Barra di sostegno ad angolo

| Misure | Codice             | Prezzo |
|--------|--------------------|--------|
| 15 cm  | <b>R80LOU150-K</b> |        |
| 25 cm  | <b>R80LOU250-K</b> |        |
| 35 cm  | <b>R80LOU350-K</b> |        |
| 45 cm  | <b>R80LOU450-K</b> |        |

### PROFILO A SOFFITTO






Profilo speciale per fissaggio a soffitto da abbinare  
allo ZEPHYRF5SP

| Finitura | Codice         | h 180 ↑ 265 |
|----------|----------------|-------------|
| bianco   | <b>SPA3102</b> |             |
| silver   | <b>SPA3102</b> |             |


**ATTENZIONE:** nella versione Cromo l'altezza massima  
del profilo è di 240 cm.

| Finitura | Codice              | h 240 |
|----------|---------------------|-------|
| cromo    | <b>SPA31240ST-K</b> |       |

### COME RILEVARE LE MISURE




Rilevare le misure da muro  
a bordo esterno del piatto  
doccia. Le misure devono  
essere rilevate sulla parete  
finita, a rivestimenti posati,  
secondo gli schemi riportati.




Rilevare le misure da muro a  
muro, in basso, in alto, al centro  
e utilizzare quella di valore  
inferiore. Le misure devono  
essere rilevate sulla parete  
finita, a rivestimenti posati,  
secondo gli schemi riportati.

### MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO



a muro




a muro


Bianco  
Silver  
Cromo  
Brossé  
Nero

**P01BHRAS-A**  
**P01BHRAS-B**  
**P01BHRAS-K**  
**P01BHRAS-H**  
**P01BHRAS-X**


**P01BHMOST-A**  
**P01BHMOST-B**  
**P01BHMOST-K**  
**P01BHMOST-H**  
**P01BHMOST-X**



compensativi



compensativi



compensativi

Bianco  
Silver  
Cromo  
Brossé  
Nero

**P05HAAS-A**  
**P05HAAS-B**  
**P05HAAS-K**  
**P05HAAS-H**  
**P05HAAS-X**

**P05BHST-A**  
**P05BHST-B**  
**P05BHST-K**  
**P05BHST-H**  
**P05BHST-X**

**P05BHCST-A**  
**P05BHCST-B**  
**P05BHCST-K**  
**P05BHCST-H**  
**P05BHCST-X**

Per ulteriori informazioni sui profili, vedi pag. 332